



Atık hava kısma valfi GRE-3/8

Ürün numarası: 35310

FESTO

Belirli yapıdaki valflerin egzost havasını kısmak için entegre edilmiş sintermetal-susturuculu.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Susturuculu egzost kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Ayarlama elemanı	Yarık başlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Kısma yönündeki standart nominal debi	2.000 l/min
Normal debi 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	3 ... 2.000 l/min
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Max. Sıkma torku	15 Nm
Ürün ağırlığı	50 g
Malzeme, vida dişli tapa	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, ayar vidası	Pirinç