


Solenoid bobin

VACC-S18-120-K4-3U-EX4ME

Ürün numarası: 3536568

FESTO

F10 çekirdek sistemi için, kablo bağlantısı metrik, 230 V DC ve AC, kalıplanmış muhafaza, yüksek güvenlik.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tetikleme şekli | elektriksel |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Anahtarlama konum göstergesi | hayır |
| Anahtarlama zamanı | 100 % |
| İzolasyon sınıfı | H |
| Karakteristik bobin değerleri | 230 V AC: 50/60 Hz, güç: 12 VA 230 V DC: 12 W |
| Müsaade edilir gerilim salınımı | -15 % / +10 % |
| ATEX kategorisi Gaz | II 2G |
| Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz | Ex e mb II T4 |
| ATEX kategorisi Toz | II 2D |
| Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz | Ex tD A21 IP65 T130°C |
| AB dışında patlama koruma sertifikası | EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR) |
| Patlama korumalı ortam sıcaklığı | T4, T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| Sertifika yayınlayan bölüm | INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 4 - Çok yüksek paslanma |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Ürün ağırlığı | 580 g |
| Elektriksel bağlantı | Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1.5 |
| Malzeme hakkında not | LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun |
| Malzeme, valf bobini | PA Çelik |