



Eđik yuvalı valf

VZXF-L-M22C-M-A-N12-130-M1-V4B2T-50-40

Ürün numarası: 3539721

FESTO

İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Deđer
Tasarım yapısı	Yay geri getirmeli popet valf
Tetikleme şekli	pnömatik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	istenildiđi gibi
Bađlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bađlantısı	NPT1/2
Nominal çap DN	15
Nominal genişlik	13 mm
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı, tek durumlu
Akış yönü	tek yönlü
İşletme basıncı	0 ... 40 bar
Proses valfinin nominal basıncı	40
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Kumanda şekli	Harici kontrollü
Pnömatik bađlantı	G1/8
Çalışma basıncı	6 ... 10 bar
Ortam	Buhar Asal gazlar Filtrelenmiş basınçlı hava, filtreleme derecesi 200 µm
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Maks. viskozite	600 mm ² /s
Kullanım havası sıcaklığı	-40 ... 200 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Debi miktarı Kv	3,8 m ³ /h
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Paslanmaz çelik döküm
Gövde için malzeme numarası	1.4408
Malzeme, tahrik kafası	Nikel kaplı pirinç
Malzeme, mil sızdırmazlığı	PTFE
Malzeme, sit sızdırmazlığı	PTFE
Ürün ağırlığı	1.300 g
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma