



# Vantuz

## VASB-15-1/8-NBR

Ürün numarası: 35411

FESTO

OL sızdırmazlık halkalı.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Nominal genişlik                         | 3 mm   |
| Vantuz çapı                              | 15 mm  |
| Effektif emiş çapı                       | 12 mm  |
| Bağlantının yönü                         | üstte  |
| Emme vantuzu şekli                       | Yuvarlak, körükler 1.5 sarım                       |
| Mpa işletim basıncı                      | -0,095 ... 0 MPa                                   |
| Çalışma basıncı                          | -0,95 ... 0 bar<br>-13,775 ... 0 psi               |
| Nominal çalışma basıncı                  | -0,07 MPa<br>-0,7 bar                              |
| Nominal çalışma basıncı (psi)            | -10,15 psi   |
| Kullanım havası                          | ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-] |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-A1-L                                     |
| Çevre sıcaklığı                          | -20 ... 80 °C                                      |
| %70 vakumda ayırma kuvveti               | 7,9 N  |
| Nominal işletme basıncında tutma kuvveti | 7,9 N  |
| Bağlantı dişi                            | G1/8   |
| Vantuz bağlantısı                        | G 1/8  |
| Vakum bağlantısı                         | G1/8   |
| Renk                                     | Siyah  |
| Shore sertliği                           | 60 +/- 5   |
| Malzeme, vida dişli tapa                 | Pirinç   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                       |
| Malzeme, vantuz                          | NBR  |