


Vantuz

VASB-30-1/8-NBR

Ürün numarası: 35412

FESTO

OL sızdırmazlık halkalı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	3 mm
Vantuz çapı	30 mm
Effektif emiş çapı	25 mm
Bağlantının yönü	üstte
Emme vantuzu şekli	Yuvarlak, körükler 1.5 sarım
Mpa işletim basıncı	-0,095 ... 0 MPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-0,07 MPa -0,7 bar
Nominal çalışma basıncı (psi)	-10,15 psi
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:::]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
%70 vakumda ayırma kuvveti	34 N
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	34 N
Bağlantı dişi	G1/8
Vantuz bağlantısı	G 1/8
Vakum bağlantısı	G1/8
Renk	Siyah
Shore sertliği	60 +/- 5
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	NBR