

# Vakum jeneratörü

## VAD-ME-1/8

Ürün numarası: 35554



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Entegre edilmiş bobinli valf.

Yağlanmamış hava tavsiye edilir.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Nominal genişlik, nozul                  | 0,95 mm                                      |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi                             |
| Ejektörün karakteristiği                 | Yüksek vakum                                 |
| Entegre fonksiyon                        | Elektrikli açma/kapama valfi                 |
| Tasarım yapısı                           | T-Formlu                                     |
| Çalışma basıncı                          | 1,5 ... 8 bar                                |
| Max. Vakum                               | 85 %   |
| Anahtarlama zamanı                       | 100 %  |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün değil             |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B2-L                               |
| Kullanım havası sıcaklığı                | 0 ... 40 °C                                  |
| Koruma sınıfı                            | IP65   |
| Çevre sıcaklığı                          | 0 ... 40 °C                                  |
| Ürün ağırlığı                            | 123 g  |
| Elektriksel bağlantı                     | Erkek soket                                  |
| Bağlantı şekli                           | Dişi dişli                                   |
| Pnömatik bağlantı 1                      | G1/8   |
| Vakum bağlantısı                         | G1/8   |
| Malzeme, muhafaza                        | Alüminyum                                    |