

Vakum jeneratörü

VAD-ME-1/4

Ürün numarası: 35555



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Entegre edilmiş bobinli valf.

Yağlanmamış hava tavsiye edilir.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Nominal genişlik, nozul | 1,4 mm |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Ejektörün karakteristiği | Yüksek vakum |
| Entegre fonksiyon | Elektrikli açma/kapama valfi |
| Tasarım yapısı | T-Formlu |
| Çalışma basıncı | 1,5 ... 8 bar |
| Max. Vakum | 85 % |
| Anahtarlama zamanı | 100 % |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün değil |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Kullanım havası sıcaklığı | 0 ... 40 °C |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 40 °C |
| Ürün ağırlığı | 212 g |
| Elektriksel bağlantı | Erkek soket |
| Bağlantı şekli | Dişi dişli |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/8 |
| Vakum bağlantısı | G1/4 |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum |