



Açma/Kapama Valfi HE-1/4-DB-MINI

Ürün numarası: 3563687

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	DB
Boyut	Mini
Izgara ölçüsü	44 mm
Tasarım	Açma/kapama valfi
Çalıştırma türü	manuel
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Hava tahliye fonksiyonu	kısılamaz
Çalıştırma emniyeti	Asma kilit (opsiyonel)
Manuel kumanda	yok
Kontrol türü	doğrudan
Valf fonksiyonu	3/2 çift bobinli
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 Bar...10 Bar
C değeri	6.3 000022
b değeri	0.8
Standart anma debisi	2300 l/min
Standart anma debisi 2-3	700 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Montaj türü	Hat kurulumu geçiş deliği ile
Ürün ağırlığı	66 Gram
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar

Özellik	Değer
Piston sürgüsü malzemesi	POM
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM
Gövde malzemesi	PA takviyeli