



Basınç regülatörü ara pleyti LR-ZP-P-D-3

Ürün numarası: 35968

FESTO

ISO-valfler için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	ISO 5599-1
Entegre fonksiyon	Regülatör
Tasarım yapısı	Piston
Basınç ayar aralığı	0 ... 12 bar
Giriş basıncı	≤ 14 bar
Müsaade edilebilirlik	UL - Recognized (OL)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Ürün ağırlığı	1.220 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm Çelik