


Çengelli L tipi rakor LCNH-M5-PK-3

Ürün numarası: 35983

FESTO

dönebilir, yükseltilmiş gövde, PAN, PUN, PP, PU, PR plastik hortumlar için, sızdırmazlık halkası ile.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış M5
Pnömatik bağlantı 2	4 mm hortum dış çapı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Çelik Çinko pres döküm