



Yuvarlak kesitli silindir

EG-6-10

Ürün numarası: 3621

FESTO

Yay geri dönüşlü.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 mm
Piston çapı	6 mm
Yastıklama	Yastıklama yok
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Silindir borusu
Konum algılama	No
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Moderate corrosion stress
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
6 bar' da teorik itme kuvveti	17 N
Ürün ağırlığı	12 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Pnömatik bağlantı	M5
Kapak için malzeme bilgisi	Bronz
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Pirinç
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışimli çelik