



# Körüklü silindir EB-145-60

Ürün numarası: 36486

FESTO

Bakım gerektirmez, Stick-Slip-Effekt oluşmaz.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Büyükük                                  | 145  |
| Gerekli olan kurma çapı                  | 160 mm                                       |
| Strok                                    | 60 mm  |
| maksimum dışarı doğru hareket derecesi   | 110 mm                                       |
| Max. Devirme açısı                       | 20 deg                                       |
| Max. Sapma                               | 10 mm  |
| Minimum kurma yüksekliği                 | 50 mm  |
| Çalışma şekli                            | tek etkili                                   |
| Çalışma basıncı                          | 0 ... 8 bar                                  |
| Kullanım havası                          | ISO 8573-1:2010 [-:::4]'e göre basınçlı hava |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün değil             |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 2 - Ortalama paslanma                        |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Çevre sıcaklığı                          | -40 ... 70 °C                                |
| Geriye döme kuvveti                      | 120 N  |
| Ürün ağırlığı                            | 900 g  |
| Bağlantı şekli                           | Dişi dişli                                   |
| Pnömatik bağlantı                        | G1/8   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                 |
| Malzeme, körük                           | NR/BR  |
| Malzeme, muhafaza                        | Çelik<br>Galvaniz kaplı                      |