


# Körüklü silindir EB-145-100

Ürün numarası: 36490

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer  |
|---------------------------------------|--|
| Boyut                                 | 145  |
| Gerekli montaj çapı                   | 160 mm   |
| Strok                                 | 100 mm   |
| Maks. yükseklik, dışarı çıkarılmış    | 170 mm   |
| Maks. Eğim Açısı                      | 30 drc   |
| Maks. ofset                           | 20 mm  |
| Min. montaj yüksekliği                | 70 mm  |
| Çalışma şekli                         | tek etkili                                     |
| Çalışma basıncı                       | 0 Bar...8 Bar                                  |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [-:::4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün değil                     |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 2 - orta derece korozyona maruziyet            |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Ortam sıcaklığı                       | -40 °C...70 °C                                 |
| Gerçek getirme kuvveti                | 200 N  |
| Ürün ağırlığı                         | 1100 Gram                                      |
| Montaj türü                           | dişi dış ile                                   |
| Pnömatik bağlantı                     | G1/8   |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu                                    |
| Körük malzemesi                       | NR/BR  |
| Gövde malzemesi                       | Çelik galvanize                                |