


Körüklü silindir EB-165-125

Ürün numarası: 36491

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	165
Gerekli montaj çapı	180 mm
Strok	125 mm
Maks. yükseklik, dışarı çıkarılmış	200 mm
Maks. Eğim Açısı	30 drc
Maks. ofset	20 mm
Min. montaj yüksekliği	72 mm
Çalışma şekli	tek etkili
Çalışma basıncı	0 Bar...8 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [:::4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...70 °C
Gerİ getirme kuvveti	200 N
Ürün ağırlığı	1500 Gram
Montaj türü	dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Körük malzemesi	NR/BR
Gövde malzemesi	Çelik galvanize