


Bağlantı kablosu

NHSB-A1-0,6-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Ürün numarası: 3673475

FESTO

DFPI-...E-...P milsiz silindir için pnömatik/elektrik olarak uyumlu,
uzunluk 0,6 m.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Koruyucu hortum uzunluğu	0,6 m
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Dış alandaki kullanım	C1 – Çevre şartlarından korumalı çalışma alanları.
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Relatif hava nemi	5 - 100 % Yoğunlaştırılmış
Koruma sınıfı	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Elektriksel bağlantı 1	Düz soket, 3-pin
Elektriksel bağlantı 2	Açık uç, 3-telli
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Pnömatik bağlantı	8 mm hortum dış çapı için
Min. kablo bükme yarıçapı	100 mm
Kablo yapısı	3x0,75
Ürün ağırlığı	280 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, koruma hortumu	PA
Malzeme, koruyucu hortum rakoru	PA
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE