



# PE dönüştürücü PE-1000

Ürün numarası: 3719

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-1
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
Ölçme değeri	Relatif basınç
Ölçme metodu	Pnömatik-elektriksel basınç çevirici
Mpa işletim basıncı	0 ... 0,1 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 1 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Anahtarlama çıkışı	Kontaktlı
Anahtarlama fonksiyonu	Sabit histeresisli eşik değeri
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Seçici anahtar
Anahtarlama noktası	0,05 bar
Kapama noktası	0,05 bar
Max. Anahtarlama çıkış gerilimi AC	250 V
Max. Anahtarlama çıkış gerilimi DC	250 V
Endüktif yük için kullanım kategorisi	AC-14 DC-13
Omik yük için kullanım kategorisi	AC-12 DC-12
Elektriksel bağlantı	4-damarlı Kablo
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Kablo uzunluğu	1 m
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Pnömatik bağlantı	M5
Ürün ağırlığı	230 g
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm Anotlanmış alüminyum
Ayarlama seçenekleri	Kalıcı olarak atanmış
Koruma sınıfı	IP62
İzolasyon gerilimi	2 kV
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kirlilik sınıfı	3