



# tek yönlü akış kontrol valfleri GR-1/2

Ürün numarası: 3720

FESTO

Tek yönlü kısma ayarı.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Valf fonksiyonu                          | Tek yönlü kısma fonksiyonu                               |
| Pnömatik bağlantı 1                      | G1/2   |
| Pnömatik bağlantı 2                      | G1/2   |
| Ayarlama elemanı                         | Tırtırlı vida  |
| Bağlantı şekli                           | geçiş delikli  |
| Kısma yönündeki standart nominal debi    | 1.620 l/min  |
| Çek valf yönündeki standart nominal debi | 2760 l/min   |
| Çalışma basıncı                          | 0,1 ... 10 bar   |
| Çevre sıcaklığı                          | -20 ... 75 °C  |
| Malzeme, muhafaza                        | Çinko pres döküm   |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi   |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]             |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Kullanım havası sıcaklığı                | -20 ... 75 °C  |
| Ürün ağırlığı                            | 517 g  |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, ayar vidası                     | Pirinç   |