

Pnömatik kas

DMSP-5- -

Ürün numarası: 3733012

FESTO



Temsili örnek



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Büyükklük	5
Maks. kasılmada çap genişlemesi	12 mm
Strok	0 ... 200 mm
Max. Kasılma	nominal uzunluğun %20'si
Max. Ön uyarı	nominal uzunluğun %1'i
Nominal uzunluk	30 ... 1.000 mm
Tekrarlama hassasiyeti	\leq Anma mesafesinin % 1, sirküler
Paralellik için izin verilen tolerans	\leq Anma mesafesi 2 mm ile 400 mm % $\pm 0,5$ ile 400 mm kadar anma mesafesi
İzin verilen açısız tolerans	≤ 1 deg
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Büzülebilir membran
Mpa işletim basıncı	0 ... 0,6 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 6 bar
Çalışma şekli	tek etkili çekme yönünde
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Maksimum serbest asılı ek yük	5 kg
Maksimum çalışma basıncında teorik müsküler enerji	140 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet	140 N
1 m uzunluk başına gelen ek ağırlık	27 g
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, flanş	İşlenmiş alüminyum alışımlı renksiz eloksallı kaplama.
Malzeme, burç	İşlenmiş alüminyum alışımlı renksiz eloksallı kaplama.
Malzeme, membran	AR CR
Malzeme, somun	Çelik Galvaniz kaplı