

Plastik hortum PL-3-NT

Ürün numarası: 3856

FESTO

CK- tipi ve N- tipi rakor bağlantıları için (Gıda sektörü için uygundur).
Maximum basınç değeri maximum sıcaklıkta müsaade edilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	4,3 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	18 mm
İç çap	3 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 9 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Gıda endüstrisinde kullanılabilir	FDA 2002/72/EG
Çevre sıcaklığı	-30 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,0068 kg/m
Renk	şeffaf
Shore sertliği	D 42 +/-3
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Hortum için malzeme bilgisi	PE