

Konum göstergesi SASF-S2-B-F-A34

Ürün numarası: 4046082

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dönüş açısı ayar aralığı	0 drc...90 drc
Ölçüler G x U x Y	Ø 65 x 40
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Ürün ağırlığı	55 Gram
Montaj türü	VDI/VDE 3845'e göre
Gövde rengi	siyah
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ara parçası malzemesi	PA
Gövde malzemesi	PA PP yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Vida malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik