



# Basınç göstergesi OH-22-GN

Ürün numarası: 4237

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]             |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 45 °C  |
| Ürün ağırlığı                            | 25 g   |
| Pnömatik bağlantı                        | G1/8   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun   |