

Paralel Kit EAMM-U-45-V32-42A-63

Ürün numarası: 4280674

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------------|--------------------|
| Boyut | 45 |
| Merkezden merkeze mesafe | 63 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Redüktör oranı | 1:1 |
| Maks. devir | 3600 1/min |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Depolama sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Bağıl nem | %0 - 95 |
| Koruma türü | IP40 |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...50 °C |
| Kütle atalet momenti | 4.35 000065 |
| Boşta çalışma tahrik torku | 0.05 Nm |
| Aktarılabılır tork | 0.5 Nm |
| Ürün ağırlığı | 243 Gram |
| Aktüatör arayüz kodu | V32 |
| Arayüz kodu motor In | 42A |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |