

# Paralel Kit EAMM-U-65-T42-57A-87

Ürün numarası: 4331535

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	65
Merkezden merkeze mesafe	87 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	3000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Kütle atalet momenti	41.2 000065
Boşta çalışma tahrik torku	0.22 Nm
Aktarılabılır tork	3 Nm
Ürün ağırlığı	594 Gram
Aktüatör arayüz kodu	T42
Arayüz kodu motor In	57A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu