

Küresel vana


VZBM-1-RP-25-D-2-F03-B2B3

Ürün numarası: 4405650

FESTO

Pirinç, 2/2 yollu, nominal çap 1", tepe flanş F03, PN25, vida dişi EN 10226-1.

Festo bu ürünün üreticisi değil bayisidir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	2- Yollu-küresel vana
Tetikleme şekli	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	Rp1
Anahtarlama konum göstergesi	Kanal yönü = akış yönü
Flans delik şablonu	F03
İç çap	25 mm
Nominal çap DN	25
Valf fonksiyonu	2/2
Akış yönü	çift yönlü
Proses valfinin nominal basıncı	25
Fark basıncında, nominal basınçta açma torku, proses valfi PN	5,5 Nm
Standarda dayalı	EN 10226-1 ISO 5211
Ortam	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:] Asal gazlar Su (su buharı yok) Nötr sıvılar
Kullanım havası sıcaklığı	-15 ... 90 °C
Debi miktarı Kv	39 m ³ /h
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, muhafaza	Pirinç Nikel kaplı
Gövde için malzeme numarası	CW617N
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM HNBR PTFE
Malzeme, bilya	Pirinç Krom kaplı
Bilya için malzeme numarası	CW617N
Malzeme, mil	Pirinç
Şaft için malzeme numarası	CW617N
Ürün ağırlığı	473 g
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	basınç cihazlarının EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma