

Küresel vana


VZBM-3/8-RP-50-D-2-M-B2B3

Ürün numarası: 4405685

FESTO

Pirinç manuel model, 2/2 yollu, nominal çap 3/8", PN50, vida dişi EN 10226-1.

Festo bu ürünün üreticisi değil bayisidir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	2- Yollu-küresel vana
Tetikleme şekli	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	Rp3/8
Anahtarlama konum göstergesi	Kanal yönü = akış yönü
İç çap	10 mm
Nominal çap DN	10
Valf fonksiyonu	2/2
Akış yönü	çift yönlü
Proses valfinin nominal basıncı	50
Fark basıncındaki uyarı momenti, proses valfinin nominal basıncı	7,5 Nm
Standarda dayalı	EN 10226-1
Ortam	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:--:] Asal gazlar Su (su buharı yok) Nötr sıvılar
Kullanım havası sıcaklığı	-15 ... 120 °C
Debi miktarı Kv	8 m ³ /h
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, muhafaza	Pirinç Nikel kaplı
Gövde için malzeme numarası	CW617N
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR PTFE
Malzeme, bilya	Pirinç Krom kaplı
Bilya için malzeme numarası	CW617N
Malzeme, mil	Pirinç
Şaft için malzeme numarası	CW617N
Ürün ağırlığı	120 g
Müsaade edilebilirlik	DVGW gaz DVGW su
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	basınç cihazlarının EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma