



Solenoid valf

JMFH-5-PK-3

Ürün numarası: 4447

FESTO

Yardımcı el kumandalı, bobin ve soket dahil değildir.
Bobin ve soket ayrıca sipariş edilmelidir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 iki durumlu
Standart nominal debi	105 l/min
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Popet oturtmalı
Nominal genişlik	2,5 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Konum değiştirme zamanı	13 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	380 g
Bağlantı şekli	Bağlantı pleyti üzerine Montaj çerçevesi üzerine geçiş delikli Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Pnömatik bağlantı 3	PK-3
Pnömatik bağlantı 4	PK-3
Pnömatik bağlantı 5	PK-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	Alüminyum eloksal kaplama
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum eloksal kaplama