


L tipi hızlı bağlantı LCK-3/8-PK-6

Ürün numarası: 4473

FESTO

2 sızdırmazlık halkasıyla döner.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4,9 mm
Vıdalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Tasarım	L şekli
Tank büyüklüğü	10
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	12,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G3/8
Pnömatik bağlantı 2	8 mm hortum dış çapı için somunlu çengel konnektör iç çapı 6 mm için
Malzeme, rakor somunu	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık halkası	PA-kuvvetlendirilmiş TPE-U(PU)
Malzeme, içi boş vida	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, döner bağlantı	Çinko pres döküm