


# Eksenel kit EAMM-A-V25-40P

Ürün numarası: 4491059

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	41 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	10000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	0.19 000065
Aktarılabılır tork	0.5 Nm
Ürün ağırlığı	90 Gram
Aktüatör arayüz kodu	V25
Arayüz kodu motor In	40P
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu