



Pnömatik valf VL-5-PK-3

Ürün numarası: 4504

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek durumlu
Standart nominal debi	105 l/min
Çalışma basıncı	1,5 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Popet oturtmalı
Nominal genişlik	2,5 mm
Kapama süresi	22 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	15 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	130 g
Bağlantı şekli	Bağlantı pleyti üzerine Montaj çerçevesi üzerine geçiş delikli Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Pnömatik bağlantı 3	PK-3
Pnömatik bağlantı 4	PK-3
Pnömatik bağlantı 5	PK-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	Pirinç PPS-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Plastik Çinko pres döküm