


Eksenel kit EAMM-A-V20-28A

Ürün numarası: 4505258

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	36.4 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	10000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	0.022 000065
Aktarılabılır tork	0.2 Nm
Ürün ağırlığı	27 Gram
Aktüatör arayüz kodu	V20
Arayüz kodu motor In	28A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu