



Valf VOFC-L-M52-M-G14-F19A

Ürün numarası: 4514926

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek bobinli
Çalıştırma türü	elektrikli
Yapı genişliği	40 mm
Standart anma debisi	1030 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı	G1/4
Çalışma basıncı	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 Bar...8 Bar
Tasarım	Piston sürgüsü
Geri alma türü	mekanik yay
Koruma türü	IP65
Nominal genişlik	6 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Manuel kumanda	yok
Kontrol türü	pilot kumandalı
Pilot hava beslemesi	dahili
Akış yönü	tersine çevrilemez
Debi Kv hava verme	1.08 m ³ /h
Akış Kv hava tahliyesi	1.08 m ³ /h
Standart anma debisi 2-3	978 l/min
Kapama anahtarlama süresi	22 ms
Açma anahtarlama süresi	26 ms
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:2:2] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Akışkan sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	520 Gram

Özellik	Değer
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Metalize alüminyum