



Solenoid valf

BMFH-3-3-M5

Ürün numarası: 4523

FESTO

Bobinli ve soketli, elle tetikleme olanağı, bağlantı M5. Sipariş halinde bobin için voltaj belirtiniz.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3x3/2 kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	elektriksel
Standart nominal debi	50 l/min
Mpa işletim basıncı	0 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Yay geri getirmeli popet valf
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Koruma sınıfı	IP65
Nominal genişlik	1,3 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Valf yerlerinin max. sayısı	3
Kumanda şekli	direkt
Güç tüketimi, çekmek	7,5 W
Güç tüketimi, tutmak	6 W
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	350 g
Elektriksel bağlantı	Erkek soket
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	M5
Pnömatik bağlantı 3	M5
Malzeme, muhafaza	Alüminyum