


Dağıtıcı blok FR-12-M5

Ürün numarası: 4525

FESTO

Hava dağıtımı için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4,1 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	3,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	40 g
Çıkışların sayısı	12
Giriş hatların sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dış G1/8
Pnömatik bağlantı 2	Dişi dış M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum eloksal kaplama