


# Selenoid bobin MSFG-12

Ürün numarası: 4526

FESTO

Standart soketli



## Bilgi sayfası

| Özellik                         | Değer                             |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Montaj pozisyonu                | istenildiği gibi                  |
| Anahtarlama konum göstergesi    | hayır                             |
| Min. çekme süresi               | 10 ms                             |
| Anahtarlama zamanı              | 100 %                             |
| Karakteristik bobin değerleri   | 12 V DC: 4.1 W                    |
| Müsaade edilir gerilim salınımı | +/- 10 %                          |
| PWIS uygunluğu                  | VDMA24364-C1-L                    |
| Koruma sınıfı                   | IP65                              |
| Çevre sıcaklığı                 | -5 ... 40 °C                      |
| Maksimum sıkma momenti, soket   | 0,4 Nm                            |
| Ürün ağırlığı                   | 55 g                              |
| Elektriksel bağlantı            | 3-pinli<br>MSSD-F için soket pimi |
| Bağlantı şekli                  | Tırtırlı somunlu                  |
| Malzeme hakkında not            | RoHS'a uygun                      |
| Malzeme, valf bobini            | Duroplast<br>Bakır<br>Çelik       |
| Malzeme, bobin                  | Bakır                             |