



tek yönlü akış kontrol valfleri GRF-PK-3X2

Ürün numarası: 4566

FESTO

2n bağlantı pleytli ve nominal çap 3 hortum için nipelli.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tek yönlü kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Ayarlama elemanı	Tırtırlı vida
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Kısma yönündeki standart nominal debi	45 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	45 l/min
Çalışma basıncı	0,5 ... 8 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	145 g
Malzeme, ayar vidası	Pirinç