


# Hızlı havalandırma valfi SEU-1/8

Ürün numarası: 4616

FESTO

Susturuculu.

Egzost havasının gürültü düzeyi, 1 metre uzaklıktaki 6 bar atmosfer basıncında ölçülmüştür.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Çabuk egzost
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Hava tahliyesi standart anma debisi 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	550 l/min
Hava tahliyesi normal debi 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	1.000 l/min
Hava verme standart anma debisi 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	300 l/min
Çalışma basıncı	0,5 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-20 ... 75 °C
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Nominal genişlik	5 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 75 °C
Ses basıncı seviyesi	85 dB(A)
Ürün ağırlığı	65 g
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR