


Sensör SKDA-7-AB

Ürün numarası: 4624762

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kuvvet ölçüm aralığı	0 ... 7 kN
Kalibrasyon aralığı	-0,5 ... 7,5 kN
Sınır yük	15 kN
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Analog çıkış	4 - 20 mA
Doğruluk drecesi, analog çıkış FS	0,2 %FS
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Ürün ağırlığı	0,3 kg
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Koruma sınıfı	IP67
Elektriksel bağlantı	Soket M12x1 4-pinli A-kodlu
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
KC işareti	KC-EMV