


# Baęlantı plakası VABS-S7-BE-B-N14-V14-A

Ürün numarası: 4727328

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Pilot basıncı beslemesi	dahili
Mpa işletim basıncı	0,2 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Debi miktarı Kv havalandırma	2,2 m <sup>3</sup> /h
Debi miktarı Kv tahliye	8,6 m <sup>3</sup> /h
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-::-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Ürün aęırlığı	250 g
Baęlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik baęlantı 1	1/4 NPT
Pnömatik baęlantı 2	Flanş 1/4 NAMUR delik baęlantıları
Pnömatik baęlantı 3	1/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, baęlantı plakası	Alüminyum Ematal
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR