

Küresel vana


VZBE-1-T-63-D-2-M-V15V15

Ürün numarası: 4745219

FESTO

Paslanmaz çelik manuel model, 2/2 yollu, nominal çap 1", PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo bu ürünün üreticisi değil bayisidir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	Kumanda kollu, 2 yollu küresel vana
Tetikleme şekli	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	1 NPT
Anahtarlama konum göstergesi	Kanal yönü = akış yönü
İç çap	25 mm
Nominal çap DN	25
Valf fonksiyonu	2/2
Akış yönü	çift yönlü
Proses valfinin nominal basıncı	63
Fark basıncında, nominal basınçta açma torku, proses valfi PN	11 Nm
Standarda dayalı	ASME B1.20.1
Ortam	Buhar ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-] Asal gazlar Su Nötr sıvılar
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 200 °C
Debi miktarı Kv	94 m ³ /h
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, muhafaza	Paslanmaz çelik döküm
Gövde için malzeme numarası	1.4408
Malzeme, sit sızdırmazlığı	PTFE
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	PTFE
Malzeme, bilya	Paslanmaz çelik döküm
Bilya için malzeme numarası	1.4408
Malzeme, mil	Yüksek alımlı paslanmaz çelik
Şaft için malzeme numarası	1.4401
Ürün ağırlığı	800 g
Müsaade edilebilirlik	CRN
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma