

# Küresel vana


## VZBD-3/4-W1-16-T-2-F0304-V14V14

Ürün numarası: 4762848

FESTO

Kozmetik ve ilaç sektöründe kullanım için paslanmaz çelik, 2/2 yollu, nominal çap 3/4", tepe flanş F0304, PN16, ASME-BPE'ye göre kaynaklı uçlar, elektropolisajlı.

Festo bu ürünün üreticisi değil bayisidir.



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	2- Yollu-küresel vana
Tetikleme şekli	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	ASME-BPE'ye uygun ucu kaynaklı
Anahtarlama konum göstergesi	Kanal yönü = akış yönü
Flans delik şablonu	F0304
İç çap	15,8 mm
Nominal çap DN	20
Valf fonksiyonu	2/2
Akış yönü	çift yönlü
Proses valfinin nominal basıncı	16
Fark basıncında, nominal basınçta açma torku, proses valfi PN	9 Nm
Standarda dayalı	ASME BPE ISO 5211
Ortam	Buhar ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:] Asal gazlar Su Nötr sıvılar
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 200 °C
Debi miktarı Kv	36 m3/h
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Malzeme, muhafaza	Paslanmaz çelik döküm
Gövde için malzeme numarası	1.4409
Malzeme, sit sızdırmazlığı	PTFE, modifiye
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM PTFE
Malzeme, bilya	Paslanmaz çelik döküm
Bilya için malzeme numarası	1.4409
Malzeme, mil	Yüksek alımlı paslanmaz çelik
Şaft için malzeme numarası	1.4401
Ürün ağırlığı	530 g
Müsaade edilebilirlik	3-A Sanitary CRN
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma