

Paralel kit EAMM-U-30-V20-28A-44

Ürün numarası: 4767125

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	30
Merkezden merkeze mesafe	44 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	3000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Kütle atalet momenti	2.11 000065
Boşta çalışma tahrik torku	0.015 Nm
Aktarılabılır tork	0.05 Nm
Ürün ağırlığı	97 Gram
Aktüatör arayüz kodu	V20
Arayüz kodu motor In	28A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu