

# Küresel vana



## VZBE-3/8-T-63-F-3L-F04-V15V15

Ürün numarası: 4834289

FESTO

Paslanmaz çelik, 3/2 yollu, nominal çap 3/8", tepe flanş F04, PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo bu ürünün üreticisi değil bayisidir.



## Bilgi sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Tasarım yapısı  | 3-yollu küresel vana<br>L deliği   |
| Tetikleme şekli   | mekanik  |
| Sızdırmazlık prensibi   | yumuşak  |
| Montaj pozisyonu  | istenildiği gibi   |
| Bağlantı şekli  | Hat döşeme   |
| Proses valfinin bağlantısı                                    | 3/8 NPT  |
| Anahtarlama konum göstergesi                                  | Kanal yönü = akış yönü   |
| Flans delik şablonu   | F04  |
| İç çap  | 11 mm  |
| Nominal çap DN  | 10   |
| Valf fonksiyonu   | 3/2  |
| Akış yönü   | çift yönlü   |
| Proses valfinin nominal basıncı                               | 63   |
| Fark basıncında, nominal basınçta açma torku, proses valfi PN | 9,6 Nm   |
| Standarda dayalı  | ASME B1.20.1<br>ISO 5211   |
| Ortam   | Buhar<br>ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:-]<br>Asal gazlar<br>Su<br>Nötr sıvılar |
| Kullanım havası sıcaklığı                                     | -20 ... 200 °C   |
| Debi Kv Tip L   | 4 m <sup>3</sup> /h  |
| Malzeme hakkında not  | RoHS'a uygun   |
| PWIS uygunluğu  | VDMA24364 Zon III  |
| Malzeme, muhafaza   | Paslanmaz çelik döküm  |
| Gövde için malzeme numarası                                   | 1.4408   |
| Malzeme, sit sızdırmazlığı                                    | PTFE   |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları                              | PTFE   |
| Malzeme, bilya  | Paslanmaz çelik döküm  |
| Bilya için malzeme numarası                                   | 1.4408   |
| Malzeme, mil  | Yüksek alımlı paslanmaz çelik  |
| Şaft için malzeme numarası                                    | 1.4401   |
| Ürün ağırlığı   | 624 g  |
| Müsaade edilebilirlik   | CRN  |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK                       | 4 - Çok yüksek paslanma  |