

Küresel vana



VZBE-11/2-T-63-F-3L-F0507-V15V15

Ürün numarası: 4834294

FESTO

Paslanmaz çelik, 3/2 yollu, nominal çap 11/2", tepe flanş F0507, PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo bu ürünün üreticisi değil bayisidir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	3-yollu küresel vana L deliği
Tetikleme şekli	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	1 1/2 NPT
Anahtarlama konum göstergesi	Kanal yönü = akış yönü
Flans delik şablonu	F0507
İç çap	32 mm
Nominal çap DN	40
Valf fonksiyonu	3/2
Akış yönü	çift yönlü
Proses valfinin nominal basıncı	63
Fark basıncında, nominal basınçta açma torku, proses valfi PN	45,5 Nm
Standarda dayalı	ASME B1.20.1 ISO 5211
Ortam	Buhar ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:-] Asal gazlar Su Nötr sıvılar
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 200 °C
Debi Kv Tip L	73 m ³ /h
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, muhafaza	Paslanmaz çelik döküm
Gövde için malzeme numarası	1.4408
Malzeme, sit sızdırmazlığı	PTFE
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	PTFE
Malzeme, bilya	Paslanmaz çelik döküm
Bilya için malzeme numarası	1.4408
Malzeme, mil	Yüksek alımlı paslanmaz çelik
Şaft için malzeme numarası	1.4401
Ürün ağırlığı	3.360 g
Müsaade edilebilirlik	CRN
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	basınç cihazlarının EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma