


Bağlantı kablosu

NEBM-L5G18-E-10-N-LE18

Ürün numarası: 4977494
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2026'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Pin dağılımı L5
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	18
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	18
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	18
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	18
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 30 V
40 °C'de kabul edilebilir akım yükü	5 A
Aşırı gerilim dayanımı	1,5 kV
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo özelliği	Zincir bağlantı hattı için uygun
Kablo test koşulları	Test koşulları talep üzerine verilir
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 26 mm
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 43 mm
Kablo çapı	8,5 mm
Kablo yapısı	18x0,25
İletken- ve nominal kesit	0,25 mm ²
Damar sonları	Açıkça kesilir
Koruma sınıfı	IP20
Koruma sınıfı hakkında açıklama	Klemens kutularına montaj için IP65
Çevre sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-40 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme, muhafaza	PA
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, yalıtkan kılıf	TPE-E