


Kaplin

EAMD-25-22-8-10X12

Ürün numarası: 5010861

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	8 mm
Tutucu çapı 2	10 mm
Büyükük	25
Nominal uzunluk	22 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	8.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	3,2 kgmm ²
Aktarılabılınir dönüş momenti	8 Nm
Ürün ağırlığı	43,4 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun