


# Yatak mesnedi LN-32

Ürün numarası: 5147

FESTO

DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP  
silindirlerin eklem bağlantısı için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	32
Standarda dayalı	ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-40 ... 150 °C
Ürün ağırlığı	149 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sabitleyici	İslah çeliği