


Yatak mesnedi LN-50

Ürün numarası: 5149

FESTO

DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP
silindirlerin eklem bağlantısı için.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Büyükük | 50 |
| Standarda dayalı | ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -40 ... 150 °C |
| Ürün ağırlığı | 323 g |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sabitleyici | İslah çeliği |