


Kaplin EAMD-42-40-10-16X25

Ürün numarası: 5200227

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	10 mm
Tutucu çapı 2	16 mm
Büyükük	42
Nominal uzunluk	40 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	6.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	39 kgmm ²
Aktarılabılınir dönüş momenti	17 Nm
Ürün ağırlığı	199 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun