


Kaplin

EAMD-42-40-12-16X25

Ürün numarası: 5200241

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|-------------------------------|----------------------|
| Tutucu çapı 1 | 12 mm |
| Tutucu çapı 2 | 16 mm |
| Büyükük | 42 |
| Nominal uzunluk | 40 mm |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Max. Devir | 6.000 1/min |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -25 ... 60 °C |
| Relatif hava nemi | 0 - 95 % |
| Çevre sıcaklığı | -25 ... 60 °C |
| Kütle atalet momenti | 39 kgmm ² |
| Aktarılabılınir dönüş momenti | 17 Nm |
| Ürün ağırlığı | 198 g |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |