


Baęlantı kablosu NEBM-H7G2-E-5-Q14N-LE2

Ürün numarası: 5219206

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Elektrik baęlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik baęlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı türü	Soket
Elektrik baęlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı teknolojisi	Baęlantı şeması H7, motor freni için kodlanmıştır
Elektrik baęlantısı 1, kutup/damar sayısı	2
Elektrik baęlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	2
Elektrik baęlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı türü	Kablo
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik baęlantısı 2, kutup/damar sayısı	2
Elektrik baęlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	2
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	5 A
Aşırı gerilim direnci	2 kV
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo özellięi	Enerji zincirleri için uygun
Test koşulları hat	Talep üzerine test koşulları
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	27 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	55 mm
Kablo çapı	5.1 mm
Kablo yapısı	2 x 0,51 mm ²
İletkenin nominal kesiti	0.51 000013 AWG20
Damar uçları	Kablo pabucu
Koruma türü	IP20
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-40 °C...80 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre

Özellik	Değer
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Kablo kılıfının rengi	siyah
Gövde malzemesi	PA
Gövde rengi	beyaz
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC